



## Spanningzoeker, Apparaattype: LCD



### Bestelgegevens

Bestelnummer	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Artikelklasse	42I

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Tweecomponenten-kunststofbehuizing met 2 testers. Ingebouwde led-lamp, testerhouder voor bediening met één hand, Auto Test voor controle van de werking. Automatische keuze van de meetbereiken.

**Functie:**

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.**

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen 081551 gr. LR3, beschermkappen.

### Technische beschrijving

Test draaiveldrichting	ja
Weergavebereik DC	6 - 690 V

Meetpuntverlichting	ja
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Weergave	LCD
Weergavebereik AC	6 - 400 V
Fabrikantnummer	LCD
Doorgangsmeting	akoestisch/LCD
Display met achtergrondverlichting	ja
IP-klasse	IP 64
Kalibratie	I1
Veiligheidscertificaat	GS TÜV Rheinland
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x nr. 081551 gr. LR3
Producttype	Spanningstester

## Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------