

BENNING**Fase- en draaiveldtester Tritest Easy, Type:****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473280
GTIN	4014651200517
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Contactloze tester, automatische uitschakeling. Knipper- en geluidssignaalfrequentie nemen toe met de hoogte van de aanwezige spanning. Voor snelle en eenvoudige fasetest bij contactdozen, aftakdozen, schakelaars en lampen. Lokaliseert kabelbreuken in geïsoleerde leidingen.

Toepassing:

Test draaiveldrichting, fasetest, controle van geïsoleerde kabels op kabelbreuk.

Norm:

DIN EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3.

IP-klasse: IP 53

Spanningsbereik AC: 200 - 1000 V

Overspanningscategorie: CAT IV / 600V

Voeding: 2x 081561 LR3

Technische beschrijving

Spanningsbereik AC	200 - 1000 V
Hoogte	25 mm
Voeding	2x 081561 LR3
Breedte	20 mm
Lengte	153 mm
Overspanningscategorie	CAT IV / 600V
IP-klasse	IP 53

Materiaal behuizing	ABS-kunststof
Producttype	Fase- en draaiveldtester

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3
--	------------