



## Fijnmeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 1/58mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	433410 1/58
GTIN	4045197204240
Artikelklasse	42C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, mat verchromde messing behuizing; glas onbreekbaar.

Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen.

Zeer nauwkeurige uitvoering.

De belangrijkste delen van het meetwerk zijn **edelsteengelagerd**.

Centrale wijzer **voor 1/1000 mm-aflezing**.

Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

#### Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

### Technische beschrijving

Aflezing per wijzeromwenteling	0,2 mm
Meetkracht	1,5 - 2 N
Behuizing-Ø	58 mm

Schaalverdeling	0,001 mm
Kalibratie	C2
Meetbereik	1 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	5 µm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,001 Maximaal meetbereik 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 20	434900 20
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 14	434900 14

Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 10	434900 10
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 17	434900 17
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20

Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 24	434900 24
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 16	434900 16
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Meetklokglas Type 58	432260 58