

Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434310 12,5
GTIN	4059192014391
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie:

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
dikte van de behuizing	35 mm
Meetkracht	0,65–0,90 N
Meetbereik	12,5 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Aflezings omschakelbaar	0,0005 inch
Aflezings omschakelbaar	0,01 mm
IP-klasse	IP 42
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Zender Type S4E	498966 S4E
Stalen taster Type 39	434900 39
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60

Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Aansluitkabels simplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Aansluitkabels simplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 13	434900 13
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 17	434900 17
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6

Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 10	434900 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4