

**Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434210 100
GTIN	7640125025361
Artikelklasse	46A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste aluminium behuizing met groot weergaveveld, cijferhoogte 11 mm. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, **absoluut systeem. Nulstelling in elke gewenste positie** voor gemakkelijke meetwaardevergelijking. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. **Standaardmaatinstelling (Preset)** van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Persoonlijk aan te passen toets voor functie naar keuze. Omkering telrichting.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Technische beschrijving

Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	1,8 – 3,0 N
Kalibratie	C1

Meetbereik	100 mm
dikte van de behuizing	32,9 mm
Behuizing-Ø	59,5 mm
Aflezingsomschakelaar	0,00005 inch
Aflezingsomschakelaar	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,006 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023000 100

Accessoires

Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20

Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 2	434900 2
Zwenktaster	434912
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10

Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 11	434900 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 11	434910 11