

 Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,005 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met zeer groot (12 mm), contrastrijk LCD-display. Dankzij Reference-systeem direct meetklaar na het inschakelen. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

Nulstelling van de weergave in elke positie, Preset (standaardmaatinstelling), omkering telrichting, Auto-Off (te kiezen). Lock-functie: toetsenblokkering tegen onbedoelde bediening. IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Behuizing-Ø	60 mm
dikte van de behuizing	28 mm
Kalibratie	C1
Meetbereik	12,5 mm
Meetkracht	0,5 – 1 N
Aflezingsomschakelbaar	0,0001 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,005 mm
IP-klasse	IP 52
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,015 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Draadheffer Lengte 500 mm	434930 500
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100

Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 39	434900 39
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zwenktaster	434912
Zender Type S4E	498966 S4E
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 14	434900 14
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 28	434900 28
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Draadheffer Lengte 140 mm	434930 140
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 16	434900 16