

Mitutoyo**Digitale Absolute-meetklok IP66, Meetbereik: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434410 5
GTIN	4946368554242
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Praktische, veelzijdige en robuuste digitale meetklok met geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaarde). Door de smalle constructie bijzonder geschikt voor inbouw in inrichtingen met weinig ruimte. Weergave kan voor aflezen van beide kanten 180° worden gedraaid. **Door kortsluiten van de Digimatic-kabels 1 en 6 kunnen één of een aantal meetklokken op nul worden gesteld resp. kan een voorkeuzewaarde worden opgeroepen.** Aflezing van boven.

Functie:

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498428, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Breedte	35 mm
---------	-------

Meetkracht	2,0 N
Kalibratie	C1
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Lengte	116,5 mm
Diepte	44,3 mm
Meetbereik	5 mm
IP-klasse	IP 66
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Stalen taster Type 12	434900 12
Aansluitkabel Type USB2	498428 USB2
Stalen taster Type 39	434900 39

Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Stalen taster Type 11	434900 11
Aansluitkabel Type D2	498428 D2
Stalen taster Type 16	434900 16
Aansluitkabel Type D1	498428 D1
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 10	434900 10
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 20	434900 20

Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Hardmetalen taster Type 14	434910 14