

 Mahr**Digitale meetklok IP54 aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 434316 25 |
| GTIN | 4059192014599 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie:

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Stof- en spatwaterdichte uitvoering IP 54.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------------|
| dikte van de behuizing | 35 mm |
| Meetkracht | 0,65-1,15 N |
| Opspannschacht-Ø h6 | 8 mm |
| Behuizing-Ø | 58 mm |
| Kalibratie | C1 |
| Meetbereik | 25 mm |
| Aflezings omschakelbaar | 0,0002 inch |
| Aflezings omschakelbaar | 0,0005 mm |
| IP-klasse | IP 54 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2450 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,004 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Aflezings omschakelbaar | mm / inch |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek | Digitaal |
| Producttype | meetklok |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm | 023000 30 |
| DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm | 023010 100 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450 | 081560 CR2450 |
| Zender Type S4E | 498966 S4E |
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975 |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2 | 498940 R2 |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2 | 498940 USB2 |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2 | 498940 D2 |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498965 |