

Mitutoyo**Absolute-meetklok solar aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met grote LCD-weergave. Voeding via uiterst efficiënte zonnecellen in combinatie met een supercondensator. Nulstelling van de weergave in elke positie (origin), meetwaardeomschakeling (\pm).

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

IP-klasse: IP 42

Kalibratie: C1

Maximale afwijking: 0,003 mm

Meetkracht: $\leq 1,5$ N

Opspanschacht- \varnothing h6: 8 mm

Behuizing- \varnothing : 59 mm

dikte van de behuizing: 29,2 mm

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	59 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	≤ 1,5 N
Meetbereik	12,5 mm
dikte van de behuizing	29,2 mm
Maximale afwijking	0,003 mm
IP-klasse	IP 42
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013210 12,5
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013250 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Aansluitkabel Type D1	497080 D1
-----------------------	-----------

Zender Type S1	498966 S1
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 2	434900 2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Robijntaster Type 2	434915 2
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2