



Precisie-binnenmeetgereedschap, staal, zonder meetklok SU, Meetbereik: 160-290mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Artikelklasse	46F

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende \emptyset geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **van staal**.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \emptyset , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Aantal tasters	7
Aantal meetschijven	4
Meetdiepte	230 mm
Meetbereik	160 - 290 mm
Centreerschotel breedte	120 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	023210 800
--	------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 175 mm	484030 175
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm	435142 1500
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm	435142 1000
Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm	435142 750
Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 90-300	439914 90-300
Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm	435142 500
Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm	435142 2000
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10

Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm	435142 250
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 200 mm	484030 200
Stalen taster Type 16	434900 16
Inductieve fijnmeetklok Extrames Type 2001	434670 2001
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5