

**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 434310 25     |
| GTIN          | 4059192014407 |
| Artikelklasse | 43A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

**Absolute-functie:**

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

**Factor instelbaar** met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

**Functie:**

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940.

## Technische beschrijving

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| dikte van de behuizing                    | 35 mm                       |
| Behuizing-Ø                               | 58 mm                       |
| Meetkracht                                | 0,65-1,15 N                 |
| Meetbereik                                | 25 mm                       |
| Kalibratie                                | C1                          |
| Opspanschacht-Ø h6                        | 8 mm                        |
| Aflezings omschakelbaar                   | 0,0005 inch                 |
| Aflezings omschakelbaar                   | 0,01 mm                     |
| IP-klasse                                 | IP 42                       |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                           |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2450               |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding             |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik)          | 0,02 mm                     |
| Norm                                      | Fabrieksnorm                |
| Aflezings omschakelbaar                   | mm / inch                   |
| Aansluiting                               | Digimatic-aansluiting       |
| Aansluiting                               | USB-aansluiting             |
| Aansluiting                               | RS232C-aansluiting          |
| Meetwaarde vastleggen                     | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek                              | Digitaal                    |
| Producttype                               | meetklok                    |

## Dienstverlening

|   |            |
|---|------------|
| Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001<br>Maximaal meetbereik 30 mm        | 023000 30  |
| DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal<br>0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm | 023010 100 |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Stalen taster Type 11/20                         | 434900 11/20  |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm       | 434920 30     |
| Hardmetalen taster Type 16                       | 434910 16     |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2   | 498940 R2     |
| Stalen taster Type 18/3                          | 434900 18/3   |
| Stalen taster Type 18/2                          | 434900 18/2   |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450 | 081560 CR2450 |
| Stalen taster Type 18/5                          | 434900 18/5   |
| Stalen taster Type 16                            | 434900 16     |
| Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm   | 434917 25     |
| Stalen taster Type 10                            | 434900 10     |
| Hardmetalen taster Type 17                       | 434910 17     |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm       | 434920 15     |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm       | 434920 60     |
| Stalen taster Type 30/10                         | 434900 30/10  |
| Stalen taster Type 18/6                          | 434900 18/6   |
| Stalen taster Type 11                            | 434900 11     |
| Stalen taster Type 2                             | 434900 2      |
| Hardmetalen taster Type 18/5                     | 434910 18/5   |
| Stalen taster Type 18/4                          | 434900 18/4   |
| Stalen taster Type 39                            | 434900 39     |
| Stalen taster Type 13                            | 434900 13     |
| Hardmetalen taster Type 10                       | 434910 10     |
| Stalen taster Type 11/25                         | 434900 11/25  |
| Stalen taster Type 15                            | 434900 15     |
| Hardmetalen taster Type 14                       | 434910 14     |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm       | 434920 20     |
| Stalen taster Type 14                            | 434900 14     |

|  |              |
|--|--------------|
| Stalen taster Type 24                            | 434900 24    |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type        | 498965       |
| Stalen taster Type 14/15                         | 434900 14/15 |
| Hardmetalen taster Type 2                        | 434910 2     |
| Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm     | 434917 50    |
| Stalen taster Type 14/20                         | 434900 14/20 |
| Stalen taster Type 11/35                         | 434900 11/35 |
| Robijntaster Type 2                              | 434915 2     |
| Stalen taster Type 12                            | 434900 12    |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2   | 498940 D2    |
| Hardmetalen taster Type 18/6                     | 434910 18/6  |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm       | 434920 10    |
| Stalen taster Type 20                            | 434900 20    |
| Stalen taster Type 29/20                         | 434900 29/20 |
| Zender Type S4E                                  | 498966 S4E   |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm       | 434920 70    |
| Stalen taster Type 17                            | 434900 17    |
| Stalen taster Type 29/10                         | 434900 29/10 |
| Zwenktaster                                      | 434912       |
| Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm     | 434918 50    |
| Stalen taster Type 14/30                         | 434900 14/30 |
| Hardmetalen taster Type 18/1                     | 434910 18/1  |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2 | 498940 USB2  |
| Hardmetalen taster Type 11                       | 434910 11    |
| Hardmetalen taster Type 18/3                     | 434910 18/3  |
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type  | 498975       |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm      | 434920 100   |
| Stalen taster Type 28                            | 434900 28    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm       | 434920 90    |

|   |              |
|---|--------------|
| Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 25 mm | 434918 25    |
| Stalen taster Type 11/30                      | 434900 11/30 |
| Hardmetalen taster Type 18/4                  | 434910 18/4  |
| Stalen taster Type 11/15                      | 434900 11/15 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm    | 434920 50    |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm    | 434920 80    |
| Hardmetalen taster Type 18/2                  | 434910 18/2  |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm    | 434920 40    |
| Stalen taster Type 18/1                       | 434900 18/1  |
| Stalen taster Type 14/40                      | 434900 14/40 |