

Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434024 12,5
GTIN	4059192014322
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met zeer groot (12 mm), contrastrijk LCD-display. Dankzij Reference-systeem direct meetklaar na het inschakelen. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

Nulstelling van de weergave in elke positie, Preset (standaardmaatinstelling), omkering telrichting, Auto-Off (te kiezen). Lock-functie: toetsenblokkering tegen onbedoelde bediening. IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915. Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Kalibratie	C1
dikte van de behuizing	28 mm
Meetbereik	12,5 mm
Meetkracht	0,5 – 1 N
Behuizing-Ø	60 mm
Aflezings omschakelbaar	0,00005 inch
Aflezings omschakelbaar	0,001 mm
IP-klasse	IP 52
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Zender Type S4E	498966 S4E
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Robijntaster Type 2	434915 2
Zwenktaster	434912
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Draadheffer Lengte 500 mm	434930 500
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 20	434900 20
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Draadheffer Lengte 140 mm	434930 140
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 24	434900 24
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5

Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 50 mm	434918 50