

**Mitutoyo****Digitale Absolute-meetklok IP66, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Praktische, veelzijdige en robuuste digitale meetklok met geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaarde). Door de smalle constructie bijzonder geschikt voor inbouw in inrichtingen met weinig ruimte. Weergave kan voor aflezen van beide kanten 180° worden gedraaid. **Door kortsluiten van de Digimatic-kabels 1 en 6 kunnen één of een aantal meetklokken op nul worden gesteld resp. kan een voorkeuzewaarde worden opgeroepen.** Aflezing aan voorzijde.

**Functie:**

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498428, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische beschrijving**

Lengte	142 mm
--------	--------

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	2,5 N
Meetbereik	12,5 mm
Kalibratie	C1
Breedte	35 mm
Diepte	25 mm
IP-klasse	IP 66
Aflezingsnauwkeurigheid	0,01 / 0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

## Accessoires

Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 14	434910 14

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Aansluitkabel Type USB2	498428 USB2
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 10	434900 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 16	434900 16
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 13	434900 13
Aansluitkabel Type D1	498428 D1
Stalen taster Type 28	434900 28
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 14	434900 14
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6

Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 20	434900 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Zwenktaster	434912
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 24	434900 24
Aansluitkabel Type D2	498428 D2

Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 2	434910 2