



Precisie-binnenmeetgereedschap, staal, zonder meetklok SU, Meetbereik: 280-510mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435040 280-510
GTIN	2050001039972
Artikelklasse	46F

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende \emptyset geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **van staal**.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \emptyset , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal tasters	7
Aantal meetschijven	4
Meetdiepte	400 mm
Meetbereik	280 - 510 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	1,5 µm
Centreerschotel breedte	156 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie Precisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	023210 800
---	------------

Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm	435142 1500
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm	435142 250
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm	435142 1000
Stalen taster Type 16	434900 16
Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm	435142 500
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm	435142 750

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 290 mm	484030 290
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm	435142 2000