

Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434310 50
GTIN	4059192014414
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie:

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	1,25-2,70 N
Kalibratie	C1
dikte van de behuizing	35 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Meetbereik	50 mm
Aflezings omschakelbaar	0,0005 inch
Aflezings omschakelbaar	0,01 mm
IP-klasse	IP 42
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm	023000 50

Accessoires

Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 24	434900 24
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 15	434900 15
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 20	434900 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 14	434900 14
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 10	434900 10
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40

Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Zender Type S4E	498966 S4E
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25