

 Mahr**Digitale meetklok i-wi aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434318 25
GTIN	4059192014544
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie:

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

dikte van de behuizing	35 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	0,65-1,15 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	25 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00002 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 mm
IP-klasse	IP 42
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

023010 100

DAkKS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal
0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm

KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001
Maximaal meetbereik 30 mm

023000 30

Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK

498914 STICK

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450

081560 CR2450

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK

498912 STICK

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type

498975