

## ALLURIS

**Precisiehandtachometer, Type: CL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	471300 CL
GTIN	4260244680239
Artikelklasse	47F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiehandtachometer in **robuuste behuizing van spuitgietaluminium**. Groot digitaal display, gemakkelijk te bedienen. Lengte- en snelheidsmeting in zelf te selecteren internationale maateenheden. **Laser-handtachometer** voor contactloze metingen tot op 4 m afstand. Met multi-impulsadapter (inbegrepen) **ook voor contactmetingen** te gebruiken.

**Toepassing:**

**Toerentalmeting:** 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (mechanisch tot 25000 min<sup>-1</sup>).

**Snelheid:** 0,1– 3810 m/min

**Lengtemeting:** 0,0– 99999 m

**Tellen:** 0– 99999

**Levering:**

inclusief 2 meetpunten, meetwiel 6 inch, holconus, verlengingsas, gebruiksaanwijzing, beschermetui, 2 batterijen nr. 081561 gr. LR6. Extra met inschroefbare adapter en reflectiestrips.

**Accessoires:**

Reflectiestrips nr. 471315.

**Technische beschrijving**

Meetafstand (bij optische meting)	150 – 1500, maximaal 4000 mm
Impulsen per omwenteling (contactmeting)	8 (met adapter)
Meettijd	1 s
Meetwiel omtrek	6 inch

Maximale afwijking	0,006 ( $\pm 0,5$ digit) %
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	I2
Producttype	Handtachometer

### Dienstverlening

KalibratieToerentalmeter / stroboscoop Type D	027900 D
DAkkS-kalibratieToerentalmeter Type D	027910 D

### Accessoires

Set reflectiestrips35-delig	471315
-----------------------------	--------