

**BENNING**
**Spanningzoeker DUSPOL®, Apparaattype: ANALOG**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Artikelklasse	47A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk.** slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten). voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen **met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar)**. Toegestaan voor spanningstest op **installaties tot 1000 V**. Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

**Norm:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Technische beschrijving**

Polariteitstest	Led
Weergave	Duikspoel (verlicht) / LED

Weergavebereik DC	12 - 1000 V
Fabrikantnummer	ANALOG
Test draaiveldrichting	LCD
Trilalarm	ja
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Weergavebereik AC	12 - 1000 V
Fasetest	LCD
IP-klasse	IP 65
Kalibratie	I1
Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Producttype	Spanningstester

### Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S