



Digitale Absolute-meetsklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetsysteem met glasschaal: verplaatsingssnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat, meetwaarde blijft ook na uitschakelen behouden. Laag stroomverbruik. Grafische weergave voor tolerantievergelijking. **Invoeren van een factor voor de meetwaarde mogelijk.**

Callout:

Display 330° draaibaar

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	61 mm
dikte van de behuizing	39 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	12,5 mm

Meetkracht	1,2 N
Kalibratie	C1
Maximale afwijking	0,003 mm
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/434460-12,5>