

ALLURIS

Precisiehandtachometer, Type: C**Bestelgegevens**

Bestelnummer	471300 C
GTIN	4260244680222
Artikelklasse	47F

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiehandtachometer in **robuuste behuizing van spuitgietaaluminium**. Groot digitaal display, gemakkelijk te bedienen. Lengte- en snelheidsmeting in zelf te selecteren internationale maateenheden. Zeer nauwkeurige **contacttachometer** (60 impulsen per omwenteling). Vooral geschikt voor het meten van lage toerentallen.

Toepassing:

Toerentalmeting: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mechanisch tot 25000 min⁻¹).

Snelheid: 0,1– 3810 m/min

Lengtemeting: 0,0– 99999 m

Tellen: 0– 99999

Levering:

inclusief 2 meetpunten, meetwiel 6 inch, holconus, verlengingsas, gebruiksaanwijzing, beschermetui, 2 batterijen nr. 081561 gr. LR6.

Accessoires:

Reflectiestrips nr. 471315.

Technische beschrijving

Impulsen per omwenteling (contactmeting)	60
Meettijd	1 s
Meetwiel omtrek	6 inch

Maximale afwijking	0,006 ($\pm 0,5$ digit) %
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	I2
Producttype	Handtachometer

Dienstverlening

KalibratieToerentalmeter / stroboscoop Type D	027900 D
---	----------

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Set reflectiestrips35-delig	471315