

**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434110 12,5
GTIN	7640125697483
Artikelklasse	46A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste aluminium behuizing met groot weergaveveld, cijferhoogte 11 mm. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, **absoluut systeem. Nulstelling in elke gewenste positie** voor gemakkelijke meetwaardevergelijking. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. **Standaardmaatinstelling (Preset)** van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Persoonlijk aan te passen toets voor functie naar keuze. Omkering telrichting.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Technische beschrijving

Meetbereik	12,5 mm
Meetkracht	0,65 – 0,9 N
Opspanschaft-Ø h6	8 mm

Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	59,5 mm
dikte van de behuizing	32,9 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30

Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Robijntaster Type 2	434915 2
Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 12,5 mm	434212 12,5
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 10	434900 10
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 17	434900 17
Hardmetalen taster Type 10	434910 10

Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 20	434900 20
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 39	434900 39
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20