

**Multimeter, Apparaattype: 9917****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473320 9917
GTIN	4045197554291
Artikelklasse	42I

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ergonomisch gevormde tweecomponenten-behuizing met rubberen ommanteling. Groot, gemakkelijk af te lezen digitaal display met inschakelbare achtergrondverlichting. Auto Ranging-meetapparatuur. Alle apparaten met testpenhouder aan achterzijde voor bediening met één hand, met opstelbeugel.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur met veel functies.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.**

**Levering:**

Inclusief batterijen (gr. 960 2 st., gr. 9917 1 st.), meetkabels nr. 473328 gr. 2. Temperatuurvoeler, sluitdoppen en draagtas.

**Technische beschrijving**

Frequentie	0,001 Hz – 9,9 MHz
Weergavebereik	4000
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Wisselstroom AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Wisselspanning AC	0,1 mV – 1000 V
Basisnauwkeurigheid	1,5 %
Gelijkstroom DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
IP-klasse	IP 67
Diodetest	ja
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 1000 V
Akoestische doorgangstest	ja
Meetmethode	RMS
Fabrikantnummer	9917
Waardeopslagtoets	ja
Display met achtergrondverlichting	ja
Temperatuur	-20 - 760 °C
Capaciteit	1 pF – 200 $\mu$ F
Automatisch uitschakelen	ja
Kalibratie	I3
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	Nr. 081556 gr. 6LR61
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

Kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3

027000 3

027010 3

DAkkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter  
de komma 3

---

## Accessoires

Meetkabels Meetpen-Ø 2 mm

473328 2