

Mahr**Digitale meetklok i-wi aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434312 12,5
GTIN	4059192014438
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Absolute-functie:

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

Factor instelbaar met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Met **geïntegreerd draadloos systeem i-wi** voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.
i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	58 mm
dikte van de behuizing	35 mm
Meetkracht	0,65–0,90 N
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	12,5 mm
Kalibratie	C1
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
IP-klasse	IP 42
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 11	434900 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Robijntaster Type 2	434915 2
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Aansluitkabelsimpler met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 10	434900 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 28	434900 28
Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20

Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 14	434900 14
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100