

BENNING**Spanningzoeker DUSPOL[®], Apparaattype: EXPERT****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk. Slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.

De spanningsweergave vanaf 50 V kan ook bij lege of verwijderde batterijen functioneren.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten). voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen **met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar).**

Toegestaan voor spanningstest op **installaties tot 1000 V**. Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Technische beschrijving

Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
------------------------	------------------------------

Meetpuntverlichting	ja
Fabrikantnummer	EXPERT
Contactloze kabelbreukdetector	ja
Fasetest	LED
Weergavebereik DC	12 - 1000 V
Weergavebereik AC	12 - 1000 V
Doorgangsmeting	akoestisch/led
Weergave	LED
Test draaiveldrichting	Led
Polariteitstest	LED
Trilalarm	ja
IP-klasse	IP 65
Kalibratie	I1
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------