

Mitutoyo**Digitale Absolute-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434460 25
GTIN	4946368586700
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiemeetsysteem met glasschaal: verplaatsingssnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat, meetwaarde blijft ook na uitschakelen behouden. Laag stroomverbruik. Grafische weergave voor tolerantievergelijking. **Invoeren van een factor voor de meetwaarde mogelijk.**

Callout:**Display 330° draaibaar****Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Kalibratie: C1

Aflezing naar keuze: 0,01 / 0,001 mm

Maximale afwijking: 0,003 mm

Meetkracht: 1,8 N

Opspanschacht-Ø h6: 8 mm

Behuizing-Ø: 61 mm

dikte van de behuizing: 39 mm

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	61 mm
Meetbereik	25 mm
dikte van de behuizing	39 mm
Meetkracht	1,8 N
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Maximale afwijking	0,003 mm
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	013210 30
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	013250 100
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30

Accessoires

Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zwenktaster	434912
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 20	434900 20
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 15	434900 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 39	434900 39
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 10	434900 10
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D1	497100 D1
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 28	434900 28
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Zender Type S1	498966 S1
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2

Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type D2	497100 D2
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 17	434910 17