

**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434270 25
GTIN	7630041111194
Artikelklasse	45A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10mm) en mechanische tolerantie markeringen. Weergave- / toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

**Functie:**

Meetmodus **ABS/REL**. Grafische weergave van de ingevoerde grenswaarden. Automatisch uitschakelen, PRESET-functie, gegevensuitvoer, omschakelbare telrichting. Toetsen te blokkeren.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498950, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Aansluiting: RS232C-aansluiting

Kalibratie: C1

Aflezing omschakelbaar: 0,01 mm

Aflezing omschakelbaar: 0,0005 inch

Maximale afwijking: 0,02 mm

Meetkracht: < 2 N

Opspanschacht-Ø h6: 8 mm

Behuizing-Ø: 57 mm

## Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Meetbereik	25 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Behuizing-Ø	57 mm
Meetkracht	< 2 N
dikte van de behuizing	27 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Maximale afwijking	0,02 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	013210 30
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	013250 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

## Accessoires

Stalen taster Type 13	434900 13
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20

Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 14	434900 14
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 2	434900 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 39	434900 39
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Hardmetalen taster Type 14	434910 14

Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 16	434900 16
Gebogen meetklokhouter 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 12	434900 12
Gebogen meetklokhouter 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25