

BENNING**Doorgangstester DUTEST pro, Apparaattype: DUTESTPRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge- en lageweerstandsdooorgangstest met weergave via 3 led's en krachtige testzoemer. Weergave van vreemde spanning en polariteit, eenpolige en contactloze fasetest. Zoemervolume (3 niveaus/UIT) en lichtsterkte (4 niveaus) instelbaar. Met hoogrendement-led-zaklamp.

Toepassing:

Controle van elektrische bedrading, installaties, apparaten en componenten.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief 4 mm meetkabels, magneethouder en riemclip.

Accessoires:

Batterijen 081561 maat LR6.

Weergave polariteit: Led +/-

Weergave doorgang: Led 3-traps

Doorgangsmeting: 0 – 0,1 / 1 / 10 (led); 0 – 0,1 (zoemer) k Ω

Weergave vreemde spanning AC/DC: 6 – 400; pulserend waarschuwingsgeluid V

Eenpolige fasetest: Via 4 mm meetkabel / contactloos via detector

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's: 081561 LR6

Technische beschrijving

Doorgangsmeting	0 – 0,1 / 1 / 10 (led); 0 – 0,1 (zoemer) k Ω
Weergave polariteit	Led +/-
Weergave doorgang	Led 3-traps
Weergave vreemde spanning AC/DC	6 – 400; pulserend waarschuwingsgeluid V
Fabrikantnummer	DUTEST PRO
Eenpolige fasetest	Via 4 mm meetkabel / contactloos via detector
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Doorgangs- en leidingtester

Dienstverlening

Merken Laseropschrift Type	018940
----------------------------	--------

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6