

**Mini-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5IP mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Artikelklasse	46A

Omschrijving**Uitvoering:**

zeer kleine digitale meetklok (behuizing-Ø 44 mm) met gepatenteerd, inductief meetsysteem. Batterijlevensduur > 3500 h. Veel functies: ABS- en relatiefmodus, PRESET. Aan de achterkant voorzien van extra zwaluwstaartgeleiding.

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 2032.

Accessoires:

signaalkabel Opto RS232 met 9-polige seriële aansluiting en gecombineerde externe voeding nr. 498951.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

IP-klasse: IP 65

Kalibratie: C1

Maximale afwijking: 0,005 mm

Meetkracht: 0,5 – 0,9 N

Opspanschacht-Ø h6: 8 mm

Behuizing-Ø: 44 mm
dikte van de behuizing: 19 mm

Technische beschrijving

dikte van de behuizing	19 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	0,5 – 0,9 N
Behuizing-Ø	44 mm
Meetbereik	12,5 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
IP-klasse	IP 65
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Messuhr

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013210 12,5
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	013250 12,5

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Internationaal type CR2032	081560 CR2032
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2

Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Gebogen meetklokhouter 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 17	434900 17
Zwenktaster	434912
Gebogen meetklokhouter 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 15	434900 15
Gebogen meetklokhouter 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Gebogen meetklokhouter 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15

Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 11	434900 11
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Hardmetalen taster Type 10	434910 10

Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90