

 Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434320 12,5
GTIN	4059192014629
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalgrafiek met tolerantiegrenswaarden. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

**Absolute-functie:** Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

**Factor instelbaar** met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

**Dynamische meetfuncties (MAX / MIN):** voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.

**Functie:**

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	58 mm
Meetkracht	0,65–0,90 N
Meetbereik	12,5 mm
dikte van de behuizing	35 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00002 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 mm
IP-klasse	IP 42
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

**Dienstverlening**

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal  
0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm

023010 12,5

023000 12,5

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001  
Maximaal meetbereik 12,5 mm

## Accessoires

Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 24	434900 24
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20

Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 12	434900 12
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Gebogen meetklokhouders 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Stalen taster Type 11	434900 11

Stalen taster Type 2	434900 2
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Zender Type S4E	498966 S4E
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Stalen taster Type 16	434900 16
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15