

**Digitale meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Artikelklasse	42C

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

- **Telrichting omkeerbaar.**
- **Zeer platte behuizing.**

Uitvoering promotietekst:

Digitale meetklok in compacte uitvoering, met contrastrijk digitaal display.

Levering:

Inclusief deksel en 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,8 – 1,4 N
Kalibratie	C1
Meetbereik	12,5 mm
dikte van de behuizing	26 mm

Behuizing-Ø	58 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Opspannschacht-Ø h7	8 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,025 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 2	434900 2
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 39	434900 39
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 17	434900 17
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Gebogen meetklokhouter45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Robijntaster Type 2	434915 2
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Gebogen meetklokhouter60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 24	434900 24

Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 11	434900 11
Zwenktaster	434912
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 14	434900 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10