

 Mahr**Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434314 12,5
GTIN	4059192014490
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave (**11 mm**) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

**Absolute-functie:**

Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.

**Factor instelbaar** met weergave op display.

Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

**Functie:**

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498940.

## Technische beschrijving

Behuizing-Ø	58 mm
Kalibratie	C1
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	0,65–0,90 N
Meetbereik	12,5 mm
dikte van de behuizing	35 mm
Aflezings omschakelbaar	0,00002 inch
Aflezings omschakelbaar	0,0005 mm
IP-klasse	IP 42
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

## Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2450	081560 CR2450
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965