

Mitutoyo**Absolute-meetklok aflezing 0,01 mm, Meetbereik: 12,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Nulpuntweergave in elke positie, bijv. voor tolerantieingen. Omkering meetrichting. 20000 h continu gebruik met één batterij.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Meetkracht	$\leq 1,5$ N
Meetbereik	12,5 mm

Opspanschacht-Ø h6	8 mm
dikte van de behuizing	27,5 mm
Behuizing-Ø	59 mm
IP-klasse	IP 42
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,02 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 11	434900 11

Stalen taster Type 14	434900 14
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 12	434900 12
Stalen taster Type 15	434900 15
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 2	434900 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Stalen taster Type 17	434900 17
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
Stalen taster Type 20	434900 20
Zender Type S1	498966 S1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20

Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 10	434900 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Zwenktaster	434912
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 28	434900 28
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Gebogen meetklokhouders 45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 2	434910 2

Stalen taster Type 39	434900 39
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Aansluitkabel Met gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25