

**TESA****Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	434280 12,5
GTIN	7630041111217
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met gecombineerde schaal- en cijferweergave (cijferhoogte 10mm) en mechanische tolerantie markeringen. Weergave- / toetsenpaneel tot 270° draaibaar.

Functie:

Meetmodus **ABS/REL**. Grafische weergave van de ingevoerde grenswaarden. Automatisch uitschakelen, PRESET-functie, gegevensuitvoer, omschakelbare telrichting. Toetsen te blokkeren. Max, Min, Max-Min (TIR), nulinstelling, PRESET-functie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Meetkracht	< 2 N
Behuizing-Ø	57 mm

Meetbereik	12,5 mm
dikte van de behuizing	27 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,001 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/434280-12,5>