

BENNING**Isolatieweerstandsmeter, Type: IT101****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473420 IT101
GTIN	4014651440333
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Isolatieweerstandsmeter voor isolatie- en lageweerstandsmetingen **aan elektrische installaties, apparaten, kabels, motoren en generatoren.**

Functie:

Lekstroom, polarisatie-index (PI), absorptiegraad (DAR), automatische ontladingsfunctie, nulregeling van de meetkabels.

Toepassing:

Metingen: O.a. lage weerstand, isolatieweerstand (testspanning: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) en berekening van de resulterende lekstroom, weerstand met 200 mA teststroom voor de controle van aardedraadverbindingen, polarisatie-index, diëlektrische absorptiegraad, spanning, weerstand.

Bijzonderheden: Grenswaarden voor ISO-meting selecteerbaar, groene led voor geslaagde test, rode led voor test- / vreemde spanning, schakelbare testpen voor het activeren van de meetprocedure, intern geheugen voor 100meetwaarden per meetfunctie, automatische ontlading van capacatieve spanningen, nulregeling van de meetkabels, Lock-functie.

Levering:

Inclusief tas, meetkabels, krokodillenklemmen, schakelbare testpen, rubberen beschermholster, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

Technische beschrijving

Gewicht	630 g
Voeding	4× 081561 LR6
Fabrikantnummer	IT 101
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	4
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Weergavebereik	4000
Isolati weerstand	50 kΩ – 20 GΩ
Laagohmige weerstand	0,01 - 40 Ω
Weerstand	0,01 Ω – 40 kΩ
Meetmethode	TRUE RMS (AC/DC)
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I11
Producttype	Weerstandsmeter

Dienstverlening

Kalibratieisolati weerstandsmeter Type S	027150 S
--	----------

Accessoires

Meetkabels Meetpen-Ø 4 mm	473308 4
Meetkabels Meetpen-Ø 2 mm	473308 2
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Meetkabelset TA3 8-delig Type 8	473332 8
Draagtas Duspole Type B	473336 B