



## Precisie-binnenmeetgereedschap zonder fijnmeetklok Vario SV HM, Meetbereik: 6-18mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	435110 6-18
GTIN	2050001048035
Artikelklasse	46D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering**. **Schwenk Vario SV** is een bouwdoosysteem dat met de verwisselbare meetkoppen een groot meetbereik bestrijkt. **Met HM-taster.**

#### Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap **zonder** afleesinstrument en instellingen.

#### Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instellingen nr. 484030.

#### Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.

### Technische beschrijving

Aantal tasters	17
Aantal meetkoppen	2
Meetbereik	6 - 18 mm
Aantal meetschijven	2
Meetdiepte	100 mm

Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60
KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60

## Accessoires

Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Digitale meetklokaflering 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Inductieve fijnmeetklok Extrames Type 2001	434670 2001

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Stalen taster Type 16	434900 16
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10