



## Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 160-290mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	435050 160-290
GTIN	2050001046611
Artikelklasse	46F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende  $\emptyset$  geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **hardmetaaluitgerust**.

#### Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de  $\emptyset$ , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

#### Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

#### Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

#### Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Aantal meetschijven	4
Meetdiepte	230 mm
Meetbereik	160 - 290 mm
Aantal tasters	7
Centreerschotel breedte	120 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	023210 800
--	------------