

HOLEX**Set parallele onderlegplaten Met spanbeugel, Type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366730 125
GTIN	2050001742476
Artikelklasse	38F

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurigheid: Parallelliteit hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; **hardheid:** 57 HRC.
Spanbeugel in de onderlegplaten plaatsen en in de machineklem vastklikken.

Voordeel:

Onderlegplaten blijven tijdens de bewerking en bij het openen van de machineklem in de ingestelde positie.

T.b.v.:

Alle GARANT, Allmatic NC machineklemmen met tussenstukbreedte (A-maat) $39 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.

Levering:

Inclusief kunststof standaard, 10 paar segmenten, 4 klembeugels.

Accessoires:

Reservespanbeugel nr. 366731 in de reserveonderdelenlijst.

Opmerking:

Controleer de A-maat op de machineklem!

Technische beschrijving

Breedte	3 mm
Lengte	125 mm
Hoogte	36 mm

Hoogte	37 mm
Hoogte	15 mm
Hoogte	35 mm
Hoogte	10 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	33 mm
Hoogte	25 mm
Hoogte	28 mm
Hoogte	20 mm
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	Duo
Geschikt voor kleurcode	Duo Plus
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Aantal segmenten	10 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Spanbeugelset(4 stuks)	366731
------------------------	--------