



## Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 280-510mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Artikelklasse	46F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende  $\emptyset$  geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **hardmetaaluitgerust**.

#### Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de  $\emptyset$ , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

#### Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

#### Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

#### Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	1,5 µm
Meetdiepte	400 mm
Aantal tasters	7
Meetbereik	280 - 510 mm
Aantal meetschijven	4
Centreerschotel breedte	156 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	023210 800
--	------------

## Accessoires

Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm	435142 750
Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm	435142 500
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm	435142 1500
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm	435142 250
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 290 mm	484030 290
Stalen taster Type 16	434900 16

Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm	435142 2000
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm	435142 1000