



Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 4,5-6mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 435050 4,5-6 |
| GTIN | 2050001039989 |
| Artikelklasse | 46F |

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende \varnothing geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.

Vaste tasters **hardmetaaluitgerust**.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de \varnothing , rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--|--|
| Meetbereik | 4,5 - 6 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm |
| Meetdiepte | 80 mm |
| Aantal tasters | 9 |
| Centreerschotel breedte | 4 mm |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | C4 |
| Producttype | 2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap |

Dienstverlening

| | |
|---|-----------|
| KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm | 023210 60 |
| DAkkS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm | 023220 60 |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm | 434807 10 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,8 mm | 435090 5,8 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm | 484030 5 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,2 mm | 435090 5,2 |
| Digitale meetklokaflering 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm | 434322 12,5 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm | 435142 500 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm | 484030 10 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 4,8 mm | 435090 4,8 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,4 mm | 435090 5,4 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm | 435142 250 |

| | |
|---|---------------|
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm | 434920 10 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm | 435142 750 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm | 435142 1000 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 6 mm | 435090 6 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,6 mm | 435090 5,6 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5 mm | 435090 5 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm | 435142 2000 |
| Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm | 435142 1500 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm | 484030 6 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 4,6 mm | 435090 4,6 |
| Stalen taster Type 16 | 434900 16 |
| Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001 | 434670 2001 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 4,5 mm | 435090 4,5 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |