

Garant**Set parallele onderlegplaten magnetisch, Lengte: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366740 90
GTIN	4045197693815
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:****Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 60 HRC.**Paarsgewijs fijngeslepen.****Reduceren van de spantijd met maximaal 10%.****Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallele opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Opmerking:

Ook verkrijgbaar in lengtes 50, 70, 100 en 150 mm.

Losse parallele onderlegplaten – Paren af fabriek leverbaar.**Technische beschrijving**

Hoogte	15 mm
Hoogte	22 mm
Hoogte	25 mm

Hoogte	30 mm
Hoogte	32 mm
Breedte	2,5 mm
Lengte	90 mm
Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 90x2,5 Hoogte 15 mm	366741 15
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 90x2,5 Hoogte 22 mm	366741 22
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 90x2,5 Hoogte 25 mm	366741 25
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 90x2,5 Hoogte 32 mm	366741 32
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 90x2,5 Hoogte 30 mm	366741 30