



## Hoogrendement-snijolie dikvloeibaar, chloorvrij DAR 50 Visco, Inhoud: 0,3l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Artikelklasse	08J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen. Vermenging met normale minerale snijolie wordt niet aanbevolen (niet met in water oplosbare olie).

Opbrengen met penseel, spuitbus, spuitflacon of smeersysteem.

#### Voordeel:

Verbeterd de **gereedschapsstandtijd**, **snijcapaciteit** en **oppervlaktekwaliteit**. **Chloorvrij** – er ontstaan geen schadelijke dampen, **milieuvriendelijk**.

#### Toepassing:

Universeel, geschikt voor **verspanen** (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en **niet-verspanend bewerken**. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van **moeilijk verspaanbare materialen** zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor **zachte metalen**.

**Dikvloeibaar product** op basis van minerale olie, zeer goed geschikt voor draadsnijden, goed hechtvermogen.

### Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
--------------------------------	-------------

## Gegevensblad

Spraykop	Standaard
Kookpunt	-44 °C
Kleur	lichtgeel
Uitvoering	Spuitbus
Zelfontbrandingstemperatuur	365 °C
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Inhoud	0,3 l
Producttype	Snijolie / slijpolie