



Precisie-binnenmeetgereedschap zonder fijnmeetklok Vario SV HM, Meetbereik: 160-430mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering**. **Schwenk Vario SV** is een bouwdoosysteem dat met de verwisselbare meetkoppen een groot meetbereik bestrijkt. **Met HM-taster**. Meetbereik te vergroten tot \varnothing 800 mm.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap **zonder** afleesinstrument en instellingen.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instellingen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.

Technische beschrijving

Meetbereik	160 - 430 mm
Aantal meetkoppen	1
Meetdiepte	180 mm
Aantal meetschijven	4
Aantal tasters	7

Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	023210 800
--	------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 290 mm	484030 290
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 275 mm	484030 275
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 175 mm	484030 175
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 180 mm	484030 180
Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Stalen taster Type 16	434900 16
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 225 mm	484030 225