

Garant**Set parallelle onderlegplaten magnetisch, Lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366740 125
GTIN	4045197329233
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:****Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 60 HRC.**Paarsgewijs fijngeslepen.****Reduceren van de spantijd met maximaal 10%.****Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Opmerking:

Ook verkrijgbaar in lengtes 50, 70, 100 en 150 mm.

Losse parallelle onderlegplaten – Paren af fabriek leverbaar.**Technische beschrijving**

Hoogte	15 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	35 mm

Hoogte	37 mm
Hoogte	39 mm
Lengte	125 mm
Breedte	2,5 mm
Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 125×2,5 Hoogte 30 mm	366742 30
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 125×2,5 Hoogte 39 mm	366742 39
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 125×2,5 Hoogte 35 mm	366742 35
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 125×2,5 Hoogte 15 mm	366742 15
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 125×2,5 Hoogte 37 mm	366742 37