



Precisie-binnenmeetgereedschap voor blindgatboringen SS, Meetbereik: 20-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering. Schwenk blindgat SS**. Voor het meten van blindgatboringen en centreerkragen. Schuifmaat en beweegbare taster HM-uitgerust.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap **zonder** afleesinstrument en instelringen.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.

Technische beschrijving

Aantal schuifmaten	3
Afstand tot gatbodem h	1,5 mm
Meetbereik	20 - 50 mm
Meetdiepte	77 mm
Meetbereik schuifmaten	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm

Centreerschotel breedte	18 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60
DAkS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
Stalen taster Type 16	434900 16
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
Inductieve fijnmeetklok Extramess Type 2001	434670 2001
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm	484030 32
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Digitale meetklokaflering 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20

Meetsklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38