

**Meetgereedschap voor binnenconus IFM, Meetbereik: 0,5-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435172 0,5-20
GTIN	2050001055743
Artikelklasse	46D

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetgereedschap IFM met 90°-meetconus voor **bepalen van de grootste binnenconus-Ø**. De geharde kruisvormige meetconuspunt wordt in de binnenconus geleid. De grootste Ø wordt bepaald door de conuspunt tot de aanslag aan te drukken.

Levering:

Inclusief meetklok.

Opmerking:

Speciale uitvoeringen met andere conushoeken op aanvraag. Meetgereedschappen voor het meten van de faselengte op aanvraag. Meetklok en basisdeel los leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	0,5 - 20 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Norm	DIN 878
alle delen	gehard

Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Meetgereedschap met conus

Dienstverlening

KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30
--	-----------