



Precisie-binnenmeetgereedschap voor blindgatboringen SS, Meetbereik: 50-110mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 435120 50-110 |
| GTIN | 2050001037824 |
| Artikelklasse | 46D |

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering. Schwenk blindgat SS**. Voor het meten van blindgatboringen en centreerkragen. Schuifmaat en beweegbare taster HM-uitgerust.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap **zonder** afleesinstrument en instelringen.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Opmerking:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------------------|
| Aantal schuifmaten | 2 |
| Meetbereik schuifmaten | 50 – 80; 80 – 110 mm |
| Meetdiepte | 55 mm |
| Meetbereik | 50 - 110 mm |
| Afstand tot gatbodem h | 1,5 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Centreerschotel breedte | 34 mm |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | C4 |
| Producttype | 2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 160 mm | 023210 160 |
|--|------------|

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm | 484030 55 |
| Stalen taster Type 16 | 434900 16 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm | 434674 130/5 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm | 484030 90 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm | 484030 95 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm | 484030 60 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm | 484030 85 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm | 484030 50 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm | 484030 100 |
| Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 35-90 | 439914 35-90 |
| Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm | 434807 10 |
| Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm | 434322 12,5 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm | 484030 80 |
| Inductieve fijnmeetklok Extrames Type 2001 | 434670 2001 |
| Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm | 434920 10 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm | 484030 75 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm | 484030 70 |

| | |
|--|---------------|
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm | 484030 65 |