



Meetgereedschap voor binnenconus IFM, Meetbereik: 20-40mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 435172 20-40 |
| GTIN | 2050001055750 |
| Artikelklasse | 46D |

Omschrijving

Uitvoering:

Meetgereedschap IFM met 90°-meetconus voor **bepalen van de grootste binnenconus-Ø**. De geharde kruisvormige meetconuspunt wordt in de binnenconus geleid. De grootste Ø wordt bepaald door de conuspunt tot de aanslag aan te drukken.

Levering:

Inclusief meetklok.

Opmerking:

Speciale uitvoeringen met andere conushoeken op aanvraag. Meetgereedschappen voor het meten van de faselengte op aanvraag. Meetklok en basisdeel los leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|------------|
| Meetbereik | 20 - 40 mm |
| Schaalverdeling | 0,01 mm |
| Norm | DIN 878 |
| alle delen | gehard |

| | |
|-------------|---------------------------|
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Producttype | Meetgereedschap met conus |

Dienstverlening

| | |
|--|-----------|
| Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm | 023000 30 |
|--|-----------|