



Absorptiedoeken, 0,4x0,5 m 10 st., Toepassingsgebied: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	084373 UNI
GTIN	2050001742704
Artikelklasse	08J

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliën-absorptiedoek met **buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht)**, hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk **gereduceerd afval**. De absorptiedoeken zijn van 100% polypropyleen en **geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën**. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. **Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden**.

Artikelen in de uitvoering **OIL** nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering **UNI** nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën). Losse doeken, in het midden geperforeerd.

Doeken en rollen met **scheurvaste, versterkte en dubbellaags structuur** voor Heavy-Duty-toepassing. Ook geschikt voor toepassing op de vloer. Pluisvrij.

Technische beschrijving

Kleur	grijs
Toepassingsgebied	UNI
Maximaal absorptievermogen	10,1 l
Levering st./doos	10
Producttype	Absorptiedoek

