

**Garant****Set parallelle onderlegplaten magnetisch, Lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366740 200
GTIN	4045197559418
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:****Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie  $\pm 0,01$  mm; breedtetolerantie  $\pm 0,02$  mm.**Hardheid:** 60 HRC.**Paarsgewijs fijngeslepen.****Reduceren van de spantijd met maximaal 10%.****Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

**Opmerking:**

Ook verkrijgbaar in lengtes 50, 70, 100 en 150 mm.

**Losse parallelle onderlegplaten – Paren af fabriek leverbaar.****Technische beschrijving**

Breedte	2,5 mm
Lengte	200 mm
Hoogte	57 mm

Hoogte	47 mm
Hoogte	40 mm
Hoogte	52 mm
Hoogte	25 mm
Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

## Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 200x2,5 Hoogte 47 mm	366746 47
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 200x2,5 Hoogte 25 mm	366746 25
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 200x2,5 Hoogte 40 mm	366746 40
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 200x2,5 Hoogte 57 mm	366746 57
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 200x2,5 Hoogte 52 mm	366746 52