



Meetgereedschap voor binnenconus IFM, Meetbereik: 40-60mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435172 40-60
GTIN	2050001951366
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

Meetgereedschap IFM met 90°-meetconus voor **bepalen van de grootste binnenconus-Ø**. De geharde kruisvormige meetconuspunt wordt in de binnenconus geleid. De grootste Ø wordt bepaald door de conuspunt tot de aanslag aan te drukken.

Levering:

Inclusief meetklok.

Opmerking:

Speciale uitvoeringen met andere conushoeken op aanvraag. Meetgereedschappen voor het meten van de faselengte op aanvraag. Meetklok en basisdeel los leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	40 - 60 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Norm	DIN 878
alle delen	gehard

Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Meetgereedschap met conus